


supporto ventosa ESH-HE-1-M3

Codice prodotto: 189253

FESTO

Senza compensazione della corsa, per avvitamento diretto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	1,2 mm
Volume	0,04 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 1
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	1 g
Fissaggio	Con filetto maschio Mediante attacco per il vuoto
Fissaggio ventosa	Diametro 3 mm
Attacco per il vuoto	M3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	Lega di alluminio per lavorazione plastica NBR POM Acciaio
Materiale supporto	Acciaio temprato