

# Supporto ventosa ESH-HE-5-G1/4

Codice prodotto: 189257

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	7 mm
Volume	1.227 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Attacco per il vuoto sulla parte superiore
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 5
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	24 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio Tramite attacco per il vuoto
Fissaggio ventosa	M10
Attacco vuoto	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	Lega di alluminio battuto NBR POM Acciaio
Materiale staffa di fissaggio	Acciaio temperato