

# Unità di aspirazione ESS-15-EU

Codice prodotto: 189335

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Raggio min. del pezzo	20 mm
Dimensione nominale	2 mm
Diametro ventosa	15 mm
Volume ventosa	0.35 cm <sup>3</sup>
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 3
Forma ventosa	Rotondo extra profondo
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	9.8 N
Forza laterale alla pressione nominale	15 N
Peso prodotto	1.9 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	M4
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del perno a vite	Ottone nichelato

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	PUR