

# ventosa ESS-50-EU

Codice prodotto: 189351

FESTO

Facile da sostituire



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Raggio min. pezzo R	100 mm
Diametro nominale	3 mm
Diametro ventosa	50 mm
Volume aspirazione	7,9 cm <sup>3</sup>
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 4
Forma della ventosa	Rotonda, extra
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	103,6 N
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	62 N
Peso	23,4 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	M6
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Lega di alluminio per lavorazione plastica, nichelata Ottone nichelato Acciaio zincato e cromato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	PUR