

ventosa ESS-10-CN

Codice prodotto: 189398

FESTO

Facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	3,3 mm
Raggio min. pezzo R	25 mm
Diametro nominale	2 mm
Diametro ventosa	10 mm
Volume aspirazione	0,29 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 3
Forma della ventosa	Rotonda, a soffietto, 3,5
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	3,9 N
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	1,5 N
Peso	1,6 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	M4
Colore	Nero
Durezza Shore	50 +/- 5
Materiale perno filettato	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR