


# ventosa ESS-20X60-ON

Codice prodotto: 189416

FESTO

Facile da sostituire



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	6 mm
Dimensioni ventosa	20x60 mm
Volume aspirazione	3,69 cm <sup>3</sup>
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 5
Forma della ventosa	Ovale, piatta
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	62,8 N
Forza radiale orizzontale alla pressione d'esercizio nominale	116 N
Forza radiale verticale alla pressione d'esercizio nominale	63 N
Peso	30,8 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	M10
Colore	Nero
Durezza Shore	50 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR