

Unità di valvole VISB-03-B

Codice prodotto: 18990

FESTO

programmabile.

A seconda della configurazione, i dati tecnici e gli accessori di questo prodotto possono variare rispetto a quelli riportati sul foglio dati.



Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile 5/2, bistabile 5/3, alimentata 5/3, in scarico 5/3 chiusa
Portata nominale normale	300 ... 1.300 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 10 bar
Azionamento elettrico	comando integrato
Max. numero dei posti valvola	26
Numero max. zone di pressione	3
Sistema I/O elettrico	sì
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Larghezza	18 mm 26 mm
Grado di protezione	IP65
Funzione di scarico	strozzabile
Tipo di azionamento	elettrico
Tipo di unità di valvole	03
Costruzione	Valvola a spola
Alimentazione pressione di pilotaggio	esterna interno
Composizione unità di valvole	modulare e ampliabile
Pressione d'esercizio per unità di valvole con alimentazione servopilotaggio interna	4 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio	4 ... 6 bar
Idoneità per il vuoto	sì
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C