



# Ammorizzatore YSR-8-8-D

Codice prodotto: 189980

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	8
Corsa	8 mm
Ammortizzazione	regolabile Curva caratteristica costante
Posizione di montaggio	qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Max. velocità d'impatto	3 m/s
Tempo di reset breve	0,4 s
Tempo di reset lungo	1 s
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	8 mm
Max. forza d'arresto	400 N
Max. assorbimento di energia per corsa	4 J
Max. assorbimento di energia per ora	24.000 J
Max. energia residua	0,01 J
Forza di riposizionamento	3 N
Peso	60 g
Tipo fissaggio	con controdado
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Ottone nichelato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato