

Attuatore oscillante DRE-4-F04-Q12-FS-C

Codice prodotto: 190003

FESTO

a semplice effetto, attacco aria a norma VDI/VDE 3845 - Valvole Namur direttamente flangiabili



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni attuatore	4
Disposizione dei fori nella flangia	F04
Angolo di oscillazione	90 deg
Attacco raccordo conforme alla norma	ISO 5211
Ammortizzazione	senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	qualsiasi
Funzionamento	a semplice effetto
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Senza
Direzione di chiusura	Forza della molla in chiusura
Attacco valvola conforme alla norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pressione di esercizio	2 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Consumo d'aria a 6 bar per ciclo 0°-90°-0°	1,8 l
Peso	1.200 g
Attacco albero	V11
Attacco pneumatico	Sottobase G1/8
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, albero motore	Alluminio anodizzato
Informazioni sui materiali, piastra copertura	PA
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio anodizzato