

raccordo a innesto a L QSML-3/16H-1/8-U

Codice prodotto: 190626

FESTO

Con manicotto a innesto.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | Mini |
| Diametro nominale | 1,7 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Classificazione marittima | vedi certificato |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1,8 g |
| Attacco pneumatico 1 | Bussola a innesto QS-3/16" |
| Attacco pneumatico 2 | Per tubo diametro esterno 1/8" |
| Colore dell'anello di smontaggio | Grigio |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PBT |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |