

raccordo a innesto a L

QSL-1/2HL-U

Codice prodotto: 190637

FESTO

Con manicotto a innesto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	6,7 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	17 g
Attacco pneumatico 1	Bussola a innesto QS-1/2"
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 1/2"
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato