

Valvola a sfera QH-QS-3/16-1/4-NPT-U

Codice prodotto: 190889

Prodotto in esaurimento


FESTO

Con raccordo a innesto QS.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Manuale
Fissaggio	Avvitabile
Diametro nominale	5 mm
Pressione d'esercizio	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principio di tenuta	Non metallica
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Peso	24,5 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS