



riduttore di pressione LR-1/8-NPT-QS-1/4-U

Codice prodotto: 190929

Prodotto in esaurimento

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante
Attacco pneumatico 1	1/8 NPT
Attacco pneumatico 2	QS-1/4
Fissaggio	Avvitabile
Pressione di ingresso 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	37 g
Materiale perno filettato	Ottone