


# Valvola unidirezionale HA-1/16-QS-1/4-U

Codice prodotto: 190943

FESTO

Portata dalla filettatura esterna verso l'attacco a innesto QS.  
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Questo tipo è idoneo per la tecnica del vuoto.  
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno
Attacco pneumatico 1	NPT1/16-27
Attacco pneumatico 2	QS-1/4
Tipo fissaggio	filettata
Pressione di esercizio	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Ottone
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata
Peso	25 g