

ventosa ESV-60-EU

Codice prodotto: 191040

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Raggio min. pezzo R | 120 mm |
| Diametro ventosa | 60 mm |
| Volume aspirazione | 14,445 cm ³ |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma della ventosa | Rotonda, extra |
| Pressione d'esercizio Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pressione d'esercizio nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 162,5 N |
| Peso | 21 g |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | PUR |