

ventosa ESV-40-CN

Codice prodotto: 191075

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	12,8 mm
Raggio min. pezzo R	100 mm
Diametro ventosa	40 mm
Volume aspirazione	19,72 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, a soffietto, 3,5
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:--]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	42,4 N
Peso	13 g
Colore	Nero
Durezza Shore	50 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR