

Adattatore a snodo ESWA-3

Codice prodotto: 191205

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Adattatore a snodo +/-	15 deg
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Giunto a sfera
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 3
Pressione di lavoro	-0.95 bar...4 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	9 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio
Fissaggio ventosa	M4
Attacco pneumatico	M4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio Ottone, nichelato