


# adattatore a snodo ESWA-5

Codice prodotto: 191207

FESTO

Con adattatore a snodo, angolo di rotazione 15°



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione angolare +/-	15 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Giunto a sfera
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 5
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 4 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	57 g
Fissaggio	Con filetto maschio
Fissaggio ventosa	M10
Attacco pneumatico	M10
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio Ottone nichelato