

guarnizione luminosa MF-LD-230AC

Codice prodotto: 19144

FESTO

Per bobine magnetiche MSFG, MSFW.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Peso	1,6 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma B, a norma EN 175301-803 Forma quadrata MSF
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Resistenza alle scariche elettriche	4 kV
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Potenza nominale, guarnizione luminosa	0,33 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di imbrattamento	3
Materiale del corpo	TPE-U(PU)
Colore	Trasparente