

# guarnizione luminosa MC-LD-230AC

Codice prodotto: 19146

FESTO

Per bobine magnetiche MSN1G, MSN1W.



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore  |
|---|---|
| Indicatore posizione di commutazione            | LED   |
| Fissaggio                                       | Su elettrovalvola con vite centrale M3  |
| Peso  | 1,6 g   |
| Connessione elettrica                           | Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803<br>A norma DIN EN 175301-803<br>Forma quadrata MSC |
| Tensione d'esercizio nominale CA                | 230 V   |
| Resistenza alle scariche elettriche             | 4 kV  |
| Connessione conduttore di protezione            | Disponibile   |
| Potenza nominale, guarnizione luminosa          | 0,33 W  |
| Oscillazioni di tensione ammissibili            | +/- 10 %  |
| Grado di protezione                             | IP65  |
| Temperatura ambiente                            | -25 ... 85 °C   |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)   | Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione  |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche  |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Grado di imbrattamento                          | 3   |
| Materiale del corpo                             | TPE-U(PU)   |
| Colore  | Trasparente   |