



serbatoio per aria compressa CRVZS-5

Codice prodotto: 192159

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	5 l
Posizione di montaggio	Scarico della condensa verso il basso
Conforme alla norma	Foglio di istruzioni AD 2000
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Omologazione	TÜV
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulle apparecchiature a pressione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	Normativa del Regno Unito per apparecchiature a pressione
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] Azoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Coppia di serraggio max., filettatura d'attacco	130 Nm
Coppia di serraggio max., scarico condensa	27 Nm
Peso	3.581 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco per lo scarico condensa	G3/8
Attacco pneumatico	G1
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiali serbatoio per aria compressa	Acciaio inossidabile fortemente legato