



# serbatoio per aria compressa VZS-20-B

Codice prodotto: 192161

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	20 l
Posizione di montaggio	Scarico della condensa verso il basso
Conforme alla norma	EN 286-1
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sui serbatoi semplici di pressione
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Azoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Coppia di serraggio max., filettatura d'attacco	130 Nm
Coppia di serraggio max., scarico condensa	27 Nm
Peso	9.000 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco per lo scarico condensa	G3/8
Attacco pneumatico	G1
Materiali serbatoio per aria compressa	Acciaio verniciato con polveri epossidiche