

Connettore femmina MSSD-F-S-M16

Codice prodotto: 192746

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza del collegamento	10
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	35 g
Collegamento elettrico	A 3 poli Connettore femmina Tipo B
Diametro cavo	5.5 mm...8 mm
Sezione nominale conduttore	0.5 mm ² ...1 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero