

Riduttore di pressione LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U



Codice prodotto: 192752

FESTO

con manometro.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante
Attacco pneumatico 1	NPT1/16-27
Tipo fissaggio	con foro passante
Pressione di ingresso 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PBT rinforzato
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Posizione di montaggio	qualsiasi
Peso	51 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone