

## asse di guida FDG-18- -

Codice prodotto: 192850  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	18
Corsa	1 ... 1.800 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse di guida senza attuatore
Velocità max.	3 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Materiale elemento di guida	Acciaio
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata