

asse di guida FDG-32- -

Codice prodotto: 192852

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Corsa	10 ... 3.000 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse di guida senza attuatore
Velocità max.	3 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, elemento guida	Acciaio
Informazioni sui materiali, corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata