


Unità di bloccaggio BKP-HMPL-12-50

Codice prodotto: 193111

FESTO

per modulo lineare HMPL.

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	12
Posizione di montaggio	qualsiasi
Tipo di blocco con direzione di azione	su entrambi i lati Blocco a molla, sblocco ad aria compressa
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Forza statica di tenuta	100 N
Massa movimentata	65 g
Informazioni sui materiali, guarnizioni	POM TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, molla	Acciaio armonico
Informazioni sui materiali, ganascia	Ottone
Informazioni sui materiali, pistone	POM