

Cilindro a norme DNA-3 1/4"- -

Codice prodotto: 193386

FESTO

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
A seconda della configurazione, le illustrazioni, i dati tecnici riportati
sui fogli dati e i relativi accessori potrebbero non corrispondere
esattamente a questo prodotto.



Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Corsa	0,5 ... 80 "
Diametro pistone	3 1/4"
Basata sulla norma	ANSI/NFPA
Pressione di esercizio	0,6 ... 12 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	≥ -20 °C
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato