

Cilindro a soffietto

EBS-100-105


Codice prodotto: 193795

FESTO

senza necessità di manutenzione, senza effetto Stick-Slip, adatto per spazi ristretti di montaggio.

Le corse di ritorno devono avvenire ad una pressione inferiore a 0,9, per consentire un riavvolgimento corretto del soffietto a rotolamento (rischio di danni alla membrana)

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	100
Diametro di montaggio richiesto	115 mm
Corsa	105 mm
Altezza max. in avanzamento	200 mm
Max. inclinazione	15 deg
Max. disassamento	10 mm
Altezza min. di montaggio	95 mm
Funzionamento	a semplice effetto
Pressione di esercizio	0,9 ... 8 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa Aria compressa lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Forza di riposizionamento	450 N
Peso	500 g
Tipo fissaggio	con filettatura interna
Attacco pneumatico	G3/8
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, soffietto	CR