



# Attuatore oscillante DRQ-80-90-PPVJ-A

Codice prodotto: 19389  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Taglia   | 80   |
| Angolo di decelerazione  | 69 deg   |
| Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati | -12 /+10 deg                                   |
| Angolo di oscillazione   | 90 deg   |
| Ammortizzazione  | PPVJ: ammortizzazione pneumatica, regolabile   |
| Posizione di montaggio   | Qualsiasi                                      |
| Costruzione  | Pignone/cremagliera                            |
| Rilevamento posizione  | Per sensore di finecorsa                       |
| Pressione d'esercizio  | 2,5 ... 10 bar                                 |
| Frequenza di oscillazione max. a 6 bar                               | 1,7 Hz   |
| Funzionamento  | A doppio effetto                               |
| Fluido d'esercizio   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 60 °C                                  |
| Coppia teorica a 6 bar   | 75 Nm  |
| Momento di inerzia di massa ammissibile                              | 0,12 kgm <sup>2</sup>                          |
| Peso   | 19.000 g                                       |
| Fissaggio  | Con filetto femmina                            |
| Attacco pneumatico   | G3/8   |
| Informazioni sui materiali, albero motore                            | Acciaio per inserti                            |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni                              | TPE-U(PU)                                      |