



regolatore di portata unidirezionale GR-QS-3

Codice prodotto: 193965

FESTO

Portata regolabile in una direzione di flusso.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	QS-3
Attacco pneumatico 2	QS-3
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Fissaggio	Montaggio a pannello Con foro passante Con accessori A scelta:
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	85 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	120 l/min
Pressione d'esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	PA rinforzato
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	12 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale testina zigrinata	PA rinforzato
Materiale vite di regolazione	Acciaio fortemente legato