


Interfaccia CAN SPC200-COM-CAN

Codice prodotto: 194017

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Supporto alla configurazione | File EDS |
| Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in | 50 mA |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Peso | 80 g |
| Massimo volume indirizzamento uscite | 8 byte |
| Massimo volume indirizzamento ingressi | 8 byte |
| Intervallo d'indirizzamento dell'interfaccia Fieldbus | 0 ... 63 |
| Esecuzione interfaccia Fieldbus | separazione galvanica Layer 1 a norme ISO/DIS 11898 Standard highspeed fino a 1 Mbit Layer 2 su specifica CAN V2.0 Device Net Release 2.0 Codice prodotto: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud |
| Connessione elettrica interfaccia Fieldbus | Morsettiera a 5 poli a norme CIA DR-303-1 |
| Spazio di montaggio | da 3 in su |