


Unità di gestione e visualizzazione SPC200-MMI-1F

Codice prodotto: 194018

FESTO

per messa in funzione, programmazione e diagnosi
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2007



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Supporto alla configurazione	File EDS
Indicatore	2 x 16 caratteri LCD-Display
Elementi di comando	6 pulsanti Tastiera a sfioro
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP65 a norme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	225 g
Esecuzione interfaccia MMI	RS232C separazione galvanica 9600 - 115200 Baud 8 Bit dati 1 bit di stop even parity No handshake
Connessione elettrica tensione di esercizio	Morsettiera 3 poli
Connessione elettrica MMI-1	Connettore SUB-D a 9 poli