

# Tubo in plastica PQ-PA-28X2,5X3000

Codice prodotto: 194594

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	28 mm
Diametro interno	23 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...75 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.204 kg/m
Colore	Nero
Materiale tubo	PA