



Combinazione di unità di manutenzione LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KD

Codice prodotto: 195196

FESTO

con manopola di regolazione con chiusura a chiave e manometro, per pressione nominale 12 bar, per aria non lubrificata.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | Maxi |
| Serie costruttiva | D |
| Sicurezza di azionamento | Manopola con serratura incorporata |
| Posizione di montaggio | verticale +/- 5° |
| Grado di capacità filtrante | 40 µm |
| Scarico condensa | manuale rotativo |
| Costruzione | Valvola di inserimento Filtro riduttore con manometro Valvola di inserimento di sicurezza |
| Max. quantità di condensa | 43 cm ³ |
| Protezione a gabbia | Protezione metallica |
| Indicatore di pressione | con manometro |
| Campo di regolazione della pressione | 2,5 ... 12 bar |
| Pressione di alimentazione 1 | 3 ... 16 bar |
| Portata nominale normale | 2.800 l/min |
| Fluido di esercizio | Aria compressa |
| Classe di resistenza alla corrosione KBK | 2 |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 3.540 g |
| Tipo fissaggio | a scelta: Montaggio in linea con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G3/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G3/4 |
| Informazioni sul materiale del corpo (contenitore) | Zinco pressofuso |
| Informazioni sul materiale della tazza | PC |