



Sensore di pressione SDE-2,5-10V/20MA

Codice prodotto: 19560

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Resistenza ai cortocircuiti	sì
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Sensore di pressione piezoresistivo
Uscita analogica	0 - 10 V 0 - 20 mA
Intervallo tensione di esercizio cc	12 ... 30 V
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata, finezza filtro 40 µm
Simbolo CE	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 85 °C
Peso	120 g
Intervallo di misurazione della pressione	0 ... 2,5 bar
Precisione FS	1 %
Connessione elettrica	Connettore M12x1 4 poli
Tipo fissaggio	filettata
Attacco pneumatico	G1/4
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Alluminio anodizzato