



# Sensore di pressione SDE-10-10V/20MA

Codice prodotto: 19562

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore   |
|--|--|
| Resistenza ai cortocircuiti                        | sì   |
| Valore di misura                                   | Pressione relativa   |
| Procedimento di misurazione                        | Sensore di pressione piezoresistivo                              |
| Uscita analogica                                   | 0 - 10 V<br>0 - 20 mA  |
| Intervallo tensione di esercizio cc                | 12 ... 30 V  |
| Fluido di esercizio                                | Aria compressa filtrata, finezza filtro 40 µm                    |
| Simbolo CE   | ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Grado di protezione                                | IP65   |
| Temperatura ambiente                               | 0 ... 85 °C  |
| Peso   | 120 g  |
| Intervallo di misurazione della pressione          | 0 ... 10 bar   |
| Precisione FS                                      | 1 %  |
| Connessione elettrica                              | Connettore<br>M12x1<br>4 poli                                    |
| Tipo fissaggio                                     | filettata  |
| Attacco pneumatico                                 | G1/4   |
| Informazioni sul materiale del corpo (contenitore) | Alluminio<br>anodizzato  |