


interfaccia pneumatica CPX-GP-03-4,0

Codice prodotto: 195738

FESTO

Collega l'unità di valvole VIMP/VIFB Midi/Maxi al terminale elettrico modulare CPX.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Connessione unità di valvole	Tipo 03, MIDI/MAXI
Diagnosi	- Sottotensione valvole
Numero max. posti valvola	26 con valvole monostabili
Indicazioni LED	- 1 diagnosi generale - Stato canale su valvole
Parametrizzazione	Failsafe per canale Forzatura per canale Idle Mode per canale Monitoraggio modulo
Protezione (cortocircuito)	Fusibile elettronico interno per ogni uscita valvola
Intervallo tensione d'esercizio CC	21,6 ... 26,4 V
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	Tip. 15 mA (Alimentazione tensione d'esercizio per l'elettronica) Tip. 30 mA (Alimentazione tensione di carico per le valvole)
Alimentazione di corrente max. per canale	0,2 A
Corrente totale max. per modulo	4 A
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Separazione di potenziale canale - Bus interno	Sì, con alimentazione supplementare
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	390 g
Connessione elettrica	Fieldbus
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Acciaio
Informazioni sui materiali, corpo	Alluminio pressofuso