

cavo di collegamento KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

Codice prodotto: 196066

FESTO

Per valvole a commutazione rapida



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	LED
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Coppia di serraggio	0,25 Nm
Peso	170 g
Connessione elettrica	Connettore femmina angolare / Cavo Forma quadrata / estremità aperta 2 poli / 2 fili
Composizione cavo	2x0,25
Diametro cavo	3,4 mm
Lunghezza cavo	10 m
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo