


Blocco base CDVI5.0-GB4-MP

Codice prodotto: 196714

FESTO

Per unità di valvole CDVI, 4 posti valvola.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	112 mm
Numero max. posti valvola	4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Omologazione	C-Tick
Peso	1.050 g
Fissaggio	Con filetto femmina e perno distanziatore
Attacco foro di compensazione	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS