


modulo AS-i ASI-EVA-4E-M12-5POL

Codice prodotto: 197069

FESTO

Interfaccia AS-i per 4 ingressi sensori.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tensione di esercizio
Tensione d'esercizio CC, interfaccia AS	26,5 ... 31,6 V
Numero max. ingressi	4
Ondulazione residua, interfaccia AS	20 mVss
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Peso	200 g
Curva caratteristica ingressi	A norma IEC 1131-2, tipo 02
Logica di commutazione, ingressi	PNP (a commutazione positiva)
Fissaggio	Con foro passante