

Cilindro Tandem

ADVUT-25x4- -P-A-S6

Codice prodotto: 197283

FESTO

con pistone magnetico, esecuzione resistente alla saldatura.
Per questo prodotto il fissaggio a flangia FUA-... può essere montato solo sul lato della testata posteriore. Il dado per lo la filettatura dello stelo è compreso.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 150 mm
Diametro pistone	25 mm
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Posizione di montaggio	qualsiasi
Funzionamento	a doppio effetto
Estremità dello stelo	Filetto femmina
Costruzione	Pistone Stelo Tubo profilato
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	S6: tenute resistenti alle alte temperature max. 150 °C
Pressione di esercizio	1,7 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	0 ... 120 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	247 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	1.037 N
Tipo fissaggio	a scelta: con accessori con filettatura interna
Attacco pneumatico	M5
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Leghe di alluminio per lavorazione plastica anodizzato
Informazioni sui materiali, guarnizioni	FPM
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Leghe di alluminio per lavorazione plastica anodizzato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato