

Unità di valvole MH2

Codice prodotto: 197335

FESTO

con valvole a commutazione rapida.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2007

Per la configurazione è necessario inserire il prodotto nel carrello.

A seconda della configurazione, i dati tecnici e gli accessori di questo prodotto possono variare rispetto a quelli riportati sul foglio dati.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, chiusa monostabile 3/2 aperte monostabili
Portata nominale normale	100 l/min
Attacco pneumatico di lavoro	M5
Pressione di esercizio	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Connessione singola Multipol
Max. numero dei posti valvola	10
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Larghezza	10 mm
Grado di protezione	IP40 IP65
Diametro nominale	2 mm
Dimensioni della griglia	14 mm
Funzione di scarico	strozzabile
Tipo di azionamento	elettrico
Costruzione	Valvola a otturatore con scarico della pressione
Tipo di comando	diretta
Composizione unità di valvole	Dimensione modulare fissa
Indicatore posizione di commutazione	sì, con connettore femmina
Idoneità per il vuoto	sì
Tensione di esercizio nominale CC	5 V 24 V 12 V
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura del fluido	-5 ... 40 °C
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE