

Silenziatore U-E-M5-S

Codice prodotto: 197477
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Non utilizzare per nuovi progetti. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in Corea



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio, generatore di vuoto	0 ... 8 bar
Portata verso l'atmosfera	300 l/min
Livello di rumorosità	76 dB(A)
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	2,5 g
Attacco pneumatico	M5
Informazioni sui materiali, inserto dell'ammortizzatore	Bronzo
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone