

Esiccatore d'aria a membrana LDM-3/4-D-MAXI-600


Codice prodotto: 197513

FESTO

per aria compressa secca e pulita.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2006

Attenzione: Per un perfetto funzionamento dell'unità è assolutamente necessario prefiltrare l'aria di esercizio con filtro ad alta capacità 0,01 µm (particelle residue <0,1 µm, residuo di olio <0,1 mg/m³).!



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Maxi
Serie costruttiva	D
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Essiccatore a membrana
Pressione di alimentazione 1	3 ... 8,5 bar
Portata nominale normale	600 l/min
Fluido di esercizio	Classe di qualità dell'aria 1:7:1 a norme ISO 8573-1
Abbassamento del punto di rugiada	13 °C
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura di magazzinaggio	-20 ... 55 °C
Temperatura del fluido	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	1.670 g
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/4
Avvertenza sul materiale	contiene materiali con lubrificanti senza silicone
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso
Informazioni sul materiale della tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica