

Esiccatore d'aria a membrana LDM-3/4-D-MAXI-1000

Codice prodotto: 197514

FESTO

per aria compressa secca e pulita.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2006

Attenzione: Per un perfetto funzionamento dell'unità è assolutamente necessario prefiltrare l'aria di esercizio con filtro ad alta capacità 0,01 µm (particelle residue <0,1 µm, residuo di olio <0,1 mg/m³).!



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensioni | Maxi |
| Serie costruttiva | D |
| Posizione di montaggio | verticale +/- 5° |
| Costruzione | Essiccatore a membrana |
| Pressione di alimentazione 1 | 3 ... 8,5 bar |
| Portata nominale normale | 1.000 l/min |
| Fluido di esercizio | Classe di qualità dell'aria 1:7:1 a norme ISO 8573-1 |
| Abbassamento del punto di rugiada | 13 °C |
| Classe di resistenza alla corrosione KBK | 2 |
| Temperatura di magazzinaggio | -20 ... 55 °C |
| Temperatura del fluido | 5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 50 °C |
| Peso | 1.750 g |
| Tipo fissaggio | a scelta: Montaggio in linea con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G3/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G3/4 |
| Avvertenza sul materiale | contiene materiali con lubrificanti senza silicone |
| Informazioni sul materiale del corpo (contenitore) | Zinco pressofuso |
| Informazioni sul materiale della tazza | Lega di alluminio per lavorazione plastica |