

# Tubo spiraleto in plastica DUO PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

Codice prodotto: 197618

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	1 m
Diametro esterno	4 mm
Lunghezza del blocco	0.468 m
Diametro interno	2.6 mm
Diametro avvolgimento	25 mm
Numero di giri	45
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso prodotto	55 g
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto O.D. 4 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm con ghiera Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm
Colore	Blu/nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo	TPE-U(PU)