

tubo spiralato in plastica DUO PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Codice prodotto: 197619

FESTO

Molto flessibile e resistente all'idrolisi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	1,5 m
Diametro esterno	4 mm
Lunghezza blocco	0,668 m
Diametro interno	2,6 mm
Diametro bobina	25 mm
Numero avvolgimenti	70
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso	84 g
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 4 mm Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm
Colore	Blu/nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)