

tubo spiralato in plastica DUO PUN-6X1-S-1-DUO-BS

Codice prodotto: 197620

FESTO

Molto flessibile e resistente all'idrolisi.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza di lavoro | 1 m |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Lunghezza blocco | 0,488 m |
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro bobina | 46 mm |
| Numero avvolgimenti | 23 |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Omologazione | TÜV |
| Certificato ente preposto | B 013277 0506 00 |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Peso | 102 g |
| Attacco pneumatico | Per attacco a innesto filetto maschio 6 mm Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm |
| Colore | Blu/nero |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Materiale tubo flessibile | TPE-U(PU) |