

tubo spiralato in plastica

PPS-6-15-1/4-BL

Codice prodotto: 19797

FESTO

Con 2 raccordi orientabili e anelli di tenuta, in poliammide (non omologato per l'industria alimentare).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	15 m
Diametro esterno	7,8 mm
Lunghezza blocco	0,8 m
Diametro interno	6,2 mm
Diametro bobina	75 mm
Numero avvolgimenti	86
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 17,2 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Coppia di serraggio nominale	11 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	500 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Attacco pneumatico 2	Filetto maschio G1/4
Colore	Blu
Materiale filettatura	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale dispositivo antiflessione	Acciaio zincato
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12